

BALANZA CON ESCALA DE TRANSPALETA HIDRÁULICA



- Disponible en libras o kilogramos.
- Fuente de alimentación con batería recargable o con entrada de 88 ~ 264V AC.
- Pantalla LED súper grande y brillante en estado sólido para que esté libre de golpes.
- Velocidad A/D: 27/s, una velocidad de pesaje más rápida, más correcta.
- De acuerdo con el estándar RoHS de la UE.

SKU: N / A | **Categorías:** [Balanzas de Transpaleta](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Balanza con Escala de Transpaleta Hidráulica

Balanza Belltronic PT

- Equipar un indicador de escala de calidad superior, opción otro indicador.
- 4 celdas de carga de alta precisión.
- Características de precisión de pesaje ± 1 kg para carga de 2000 kg.
- La plataforma móvil con balanza combina dos funciones principales para transpaleta/balanza, le permite pesar la carga que quiera, donde quiera y cuando quiera.
- Reduce el número de operadores y ahorra tiempo para una máxima eficiencia.
- Teclado y funciones automáticas de tara.
- La pantalla se puede leer desde diferentes ángulos alrededor de la escala.
- Se puede utilizar una fuente de alimentación interna o externa.
- Disponible en libras o kilogramos.
- Fuente de alimentación con batería recargable o con entrada de 88 ~ 264V AC.
- Pantalla LED súper grande y brillante en estado sólido para que esté libre de golpes.
- Velocidad A/D: 27/s, una velocidad de pesaje más rápida, más correcta.
- De acuerdo con el estándar RoHS de la UE.
- Longitud de la horquilla: 1150 mm.
- Tramo de horquilla: 550/680 mm.
- Altura máxima de la horquilla: 195 mm.
- Altura mínima de la horquilla: 78 mm.

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO