


BALANZA DE CALIBRACIÓN INTERNA BELLTRONIC CON PANTALLA TÁCTIL 100G



Balanza de Calibración Interna Belltronic con Pantalla Táctil


La apariencia visual del producto se combina con el concepto simple, elegante y espacioso. La cubierta exterior de aluminio mejora el equilibrio y la capacidad de eliminar la interferencia, así como también mejora la capacidad antiestática. Tiene un panel con cinco botones operativos, el parabrisas de vidrio deslizante proporciona un gran espacio, una visión perspicaz y funciona fácilmente. Utiliza un sensor magnético de alta precisión para mantener el pesaje más rápido y estable.

Capacidad Max (g) 100g a 300g

Legibilidad 0.0001g

SKU: B-01-02-01-0301 | **Categorías:** [0.0001g\(0.1mg\)](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



Anti-vibration, anti-interference



Clear reading



High-precision
electromagnetic force sensor



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones

- El sensor magnético mantiene un peso estable y rápido.
- Tara de rango completo, Conteo, Unidades a elegir.
- La interfaz RS 232 puede conectar la computadora y la impresora.
- Pantalla táctil de 5 pulgadas con calibración interna.

Especificaciones Técnicas

| Código del Producto | B-01-02-01-0301 | B-01-02-01-0302 | B-01-02-01-0303 | B-01-02-01-0304 | B-01-02-01-0305 |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Modelo | GB1004U | GB1204U | GB2004U | GB2204U | GB3004U |
| Capacidad Max (g) | 100g | 120g | 200g | 220g | 300g |
| Peso de calibración | 100g | 100g | 200g | 200g | 200g |
| Legibilidad (g) | 0.0001g | | | | |
| Temperatura de funcionamiento | 5°C-35°C | | | | |
| Repetibilidad / Desviación típica | ±3d | | | | |
| Linealidad | ±3d | | | | |
| Tiempo de pesaje | ≤ 4s | | | | |
| Deriva de sensibilidad | ±3d | | | | |
| Corner | ±3d | | | | |
| Modo de pesaje | g, oz, ct... | | | | |

| | |
|--------------------------|---|
| Tamaño de Platillo (mm): | Φ80mm |
| Nombre clave | OFF,PRINT,→0←,CAL,ON |
| Dimensión del producto | 365X205X350mm |
| Dimensión de operación | 165X170X230mm |
| Tamaño de embalaje | Adentro 415×285×430mm Afuera :475×315×485mm |
| Pantalla | Panel táctil de 5 pulgadas |
| Interfaz | RS232/RJ45/USB... |
| Modo de comunicación | Cable |
| Calibración | Calibración interna |
| Otras Funciones | Cálculo / Densidad / Porcentaje... |
| Expansión de funciones | Peso sumergido / Visualización remota... |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO