

BALANZA DE HIDROSTATICA / DENSIDAD BELLTRONIC 10KG A 30KG



Balanza de Hidrostatica / Densidad Belltronic

- Pantalla : LCD(Luz de fondo blanco)
- Energía : 220V/110V; batería recargable (opcional)
- Unidades : g,ct, oz, lb, GN, %, pcs.




Capacidad Max (g) 10000g a 30000g

Legibilidad (g) 0.1g

Peso Neto (kg) 13 kg

SKU: N / A | **Categorías:** [Balanza Hidrostática / Densidad](#) |

VARIACIONES

| Imagen | SKU | Descripción | 2021 Peso máximo (gramos) |
|---|-----------------|-------------|---------------------------|
|  | B-01-02-06-0301 | 10000 | |
|  | B-01-02-06-0302 | 20000 | |
|  | B-01-02-06-0303 | 30000 | |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones Técnicas

| Código de Producto | B-01-02-06-0301 | B-01-02-06-0302 | B-01-02-06-0303 |
|----------------------------|--|------------------------|------------------------|
| Modelo | XU100001TY | XU200001TY | XU300001TY |
| Capacidad Max (g) | 10000g | 20000g | 30000g |
| Legibilidad (g) | 0.1g | | |
| Tamaño del Platillo (mm) | 225×190 | | |
| Pantalla | LCD (Luz de fondo blanco) | | |
| Energía | 220V/110V; batería recargable (opcional) | | |
| Unidades | g,ct, oz, lb, GN, %, pcs. | | |
| Dimensión del esquema (cm) | 39×44.5×86 | | |
| Tamaño de embalaje (cm) | 39×45×75 | | |
| Función principal | Transformaciones de unidades, recuento, porcentaje, impresión | | |
| Uso principal | Medir la densidad del sólido | | |
| Estándar | RS232, Densidad kis | | |
| Opcional | Batería recargable, impresora (impresora matricial, impresora térmica) | | |
| Peso Neto (kg) | 13 kg | | |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO