

BALANZA DE HIDROSTATICA / DENSIDAD BELLTRONIC 10KG A 30KG



Balanza de Hidrostatica / Densidad Belltronic

- Pantalla : LCD(Luz de fondo blanco)
- Energía : 220V/110V; batería recargable (opcional)
- Unidades : g,ct, oz, lb, GN, %, pcs.




Capacidad Max (g) 10000g a 30000g

Legibilidad (g) 0.1g

Peso Neto (kg) 13 kg

SKU: N / A | **Categorías:** [Balanza Hidrostática / Densidad](#) |

VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	2021 Peso máximo (gramos)
	B-01-02-06-0301	10000	
	B-01-02-06-0302	20000	
	B-01-02-06-0303	30000	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones Técnicas

Código de Producto	B-01-02-06-0301	B-01-02-06-0302	B-01-02-06-0303
Modelo	XU100001TY	XU200001TY	XU300001TY
Capacidad Max (g)	10000g	20000g	30000g
Legibilidad (g)	0.1g		
Tamaño del Platillo (mm)	225×190		
Pantalla	LCD (Luz de fondo blanco)		
Energía	220V/110V; batería recargable (opcional)		
Unidades	g,ct, oz, lb, GN, %, pcs.		
Dimensión del esquema (cm)	39×44.5×86		
Tamaño de embalaje (cm)	39×45×75		
Función principal	Transformaciones de unidades, recuento, porcentaje, impresión		
Uso principal	Medir la densidad del sólido		
Estándar	RS232, Densidad kis		
Opcional	Batería recargable, impresora (impresora matricial, impresora térmica)		
Peso Neto (kg)	13 kg		

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO