

## BALANZA DE PRECISIÓN DE 200G



### Balanza de precisión

- Base de aluminio : Grosor de 3,8mm
- Energía : CA/CC (batería recargable)
- Capacidad Max : 60g a 500g
- Legibilidad : 0.001g
- Pantalla : LCD

**SKU:** B-01-02-02-0703 | **Categorías:** [0.001g/0.002g/0.005g](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones Técnicas

Código Del Producto	B-01-02-02-0701	B-01-02-02-0702	B-01-02-02-0703	B-01-02-02-0704	B-01-02-02-0705
Modelo	XU603H	XU1003H	XU2003H	XU3003H	XU5003H
Capacidad Max (g)	60g	100g	200g	300g	500g
Legibilidad (g)	0.001g				
Base de aluminio	Grosor de 3,8mm. sensor instalado, protección sellada individualmente				
Tamaño del Platillo (mm)	80mm, acero inoxidable 304. Carcasa 150x80mm.				
Pantalla	LCD grande (luz blanca de fondo) (LxW) 4,5 "x 1,6" (115 x 40mm)				
Interfaz	RS232				
Energía	CA/CC (batería recargable)				
Unidades	g kg oz ct lb GN				
Función Principal	Recuento, porcentaje, Tara de rango completo, protección contra sobrecargas, seguimiento del 0, apagado automático, peso inferior				
Accesorios	Manual en inglés, adaptador				
Velocidad	2 s				
Valor de tiempo estable	3 s				

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO