

**BALANZA DE PRECISIÓN OHAUS ADVENTURER: 4200G X 0.1G, CALIBRACIÓN EXTERNA, 220V 50 / 60HZ -HB-5344A.4F**



**SKU:** HB-5344A.4F | **Categorías:** [Balanzas ASTM de Capacidad 3800 a 9000 g](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Escalas y Balanzas ASTM](#), [Humboldt](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### **Balanza de precisión Ohaus Adventurer: 4200g x 0.1g, calibración externa, 220V 50 / 60Hz -HB-5344A.4F**

El Ohaus Adventurer incorpora todas las aplicaciones necesarias para las actividades rutinarias de pesaje y medición. Con una pantalla táctil a color, capacidades de compatibilidad GLP / GMP, dos puertos USB y mucho más, el Adventurer es el equilibrio más completo de su clase. The Adventurer le permite operar y acceder a sus nueve modos de aplicación y abundantes funciones que eliminan la necesidad de realizar varios cálculos manuales a través de la moderna pantalla táctil a color. También tiene seis teclas mecánicas que proporcionan retroalimentación táctil y permiten al operador realizar operaciones repetitivas como tara, cero, calibración e impresión. Está disponible en modelos de calibración externos e internos. Los modelos de calibración interna realizan el mantenimiento de calibración de rutina automáticamente. También puede guardar configuraciones de balance y transferirlas a otros Adventurers en su laboratorio. La balanza también cuenta con un gancho integral de peso inferior para aplicaciones de pesaje de peso bajo.

### **Accesorios**

|  |                          |                             |
|--|--------------------------|-----------------------------|
|    | <a href="#">HB-5392C</a> | Cable, interfaz USB         |
|  | <a href="#">HB-5392R</a> | Cable, PC RS232 de 25 pines |

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO