

BALANZA DE PRECISIÓN OHAUS ADVENTURER: 8200G X 0.1G, CALIBRACIÓN EXTERNA, 220V 50 / 60HZ -HB-5382AC.4F



SKU: HB-5382AC.4F | **Categorías:** [Balanzas ASTM de Capacidad 3800 a 9000 g](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Escalas y Balanzas ASTM](#), [Humboldt](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Balanza de precisión Ohaus Adventurer: 8200g x 0.1g, calibración externa, 220V 50 / 60Hz -HB-5382AC.4F

El Ohaus Adventurer incorpora todas las aplicaciones necesarias para las actividades rutinarias de pesaje y medición. Con una pantalla táctil a color, capacidades de compatibilidad GLP / GMP, dos puertos USB y mucho más, el Adventurer es el equilibrio más completo de su clase.

The Adventurer le permite operar y acceder a sus nueve modos de aplicación y abundantes funciones que eliminan la necesidad de realizar varios cálculos manuales a través de la moderna pantalla táctil a color. También tiene seis teclas mecánicas que proporcionan retroalimentación táctil y permiten al operador realizar operaciones repetitivas como tara, cero, calibración e impresión.

Está disponible en modelos de calibración externos e internos. Los modelos de calibración interna realizan el mantenimiento de calibración de rutina automáticamente.

También puede guardar configuraciones de balance y transferirlas a otros Adventurers en su laboratorio. La balanza también cuenta con un gancho integral de peso inferior para aplicaciones de pesaje de peso bajo.

Accesorios



[HB-5392C](#)

Cable, interfaz USB



[HB-5392R](#)

Cable, PC RS232 de 25 pines

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO