

BALANZA DE SOLUCIÓN PARA TRABAJO PESADO OHAUS -H-4785



SKU: H-4785 | **Categorías:** [Balanzas mecánicas](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Escalas y Balanzas ASTM](#), [Humboldt](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La Balanza de Solución para Trabajo Pesado de Ohaus es un equilibrio mecánico de doble haz con una capacidad máxima de 20 kilogramos y una legibilidad de 1 gramo. Una placa indicadora de doble cara permite el pesaje frontal y posterior. La base y la viga están construidas en aluminio fundido y acabadas con una capa duradera de polvo epoxi. Una gran tara bloqueable y amortiguación magnética acelera el proceso de pesaje. Lecturas de hasta 1100 gramos se pueden tomar directamente de los dos haces y el conjunto de masa ranurado proporcionado amplía la capacidad de pesaje a 20 kilogramos.

Capacidad: 20kg | Legibilidad: 1.0g | Tara: 2270g | Plataforma: acero inoxidable de 11 "de diámetro | Peso de envío 44 lb. (19.96kg)

Accesorios

<input type="checkbox"/>	H-4660.1	Escala de campo, peso de repuesto 1 lb. (1 requerido) para H-4660
<input type="checkbox"/>	H-4660.2	Escala de campo, peso de repuesto 2 lb. (2 requerido) para H-4660
<input type="checkbox"/>	H-4660.5	Escala de campo, peso de repuesto 5 lb. (2 requerido) para H-4660
<input type="checkbox"/>	H-4660.10	Escala de campo, peso de repuesto 10 lb. (2 requerido) para H-4660
<input type="checkbox"/>	H-4665.1	Escala de campo, peso de repuesto 500g. (1 requerido) para H-4665
<input type="checkbox"/>	H-4665.2	Escala de campo, peso de repuesto 1 Kg. (1 requerido) para H-4665
<input type="checkbox"/>	H-4665.3	Escala de campo, peso de repuesto 2 Kg. (2 requerido) para H-4665
<input type="checkbox"/>	H-4665.4	Escala de campo, peso de repuesto 5 Kg. (2 requerido) para H-4665

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO