

## BALANZA DIGITAL 5KG



### Balanza digital

- Base de aluminio, tiene un grosor de 3,8mm,
- Platillo : 130mm o 160mm, acero inoxidable 304. (depende del modelo)
- Capacidad Max : 100g a 5000g
- Legibilidad : 0.01g

**SKU:** B-01-02-03-0610 | **Categorías:** [0.01g/0.02g/0.05g](#), [Balanzas](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones Técnicas

Código del Producto	B-01-02-03-0601	B-01-02-03-0602	B-01-02-03-0603	B-01-02-03-0604	B-01-02-03-0605	B-01-02-03-0606	B-01-02-03-0607	B-01-02-03-0608	B-01-02-03-0609	B-01-02-03-0610
Modelo	XU1002H	XU2002H	XU3002H	XU5002H	XU6002H	XU10002H	XU20002H	XU30002H	XU40002H	XU50002H
Capacidad Max (g)	100g	200g	300g	500g	600g	1000g	2000g	3000g	4000g	5000g
Legibilidad (g)	0.01g									
Tamaño de Platillo (mm)	Φ130 mm,de acero inoxidable 304.	Φ130 mm,de acero inoxidable 304.	Φ130 mm,de acero inoxidable 304.	Φ130 mm,de acero inoxidable 304.	Φ130 mm,de acero inoxidable 304.	Φ130 mm,de acero inoxidable 304.	Φ160mm,de acero inoxidable 304.	Φ160mm,de acero inoxidable 304.	Φ160mm,de acero inoxidable 304.	Φ160mm,de acero inoxidable 304.
Interfaz	RS232									
Energía	CA / CC (batería recargable)									
Unidades	g, kg, oz, ct, lb, GN									
Accesorios	Manual en inglés, adaptador									
Velocidad	2 s									
Tiempo estable del valor	3 s									
Base de aluminio	Grosor de 3,8mm. sensor instalado, protección sellada individualmente									
Pantalla	LCD (luz blanca de fondo) (L x W) 4.5 "x 1.6" (115 x 40 mm)									
Funciones Principal	Recuento, porcentaje,tara de rango completo,protección contra sobrecargas,seguimiento del 0, apagado automático, peso inferior,indicador de baja potencia									

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO