

BALANZA DIGITAL - 60G






Balanza Digital

- Base de aluminio : Grosor de 3,8mm
- Tamaño Del Platillo (mm) : 80mm, acero inoxidable 304
- Más funciones : Recuento, porcentaje, rango completo, protección contra sobrecargas
- Capacidad Max : 60g a 220g
- Legibilidad : (0.0001g / 0.1mg)

SKU: B-01-02-01-0801 | **Categorías:** [0.0001g\(0.1mg\)](#), [Balanzas](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones Técnicas

| Código Del Producto | B-01-02-01-0801 | B-01-02-01-0802 | B-01-02-01-0803 | B-01-02-01-0804 | B-01-02-01-0805 |
|--------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Modelo | XU604H | XU1004H | XU1204H | XU2004H | XU2204H |
| Capacidad Max (g) | 60g | 100g | 120g | 200g | 220g |
| Legibilidad (g/mg) | 0.0001g (0.1mg) | | | | |
| Base de aluminio | Grosor de 3,8mm. sensor instalado, protección sellada individualmente | | | | |
| Tamaño Del Platillo (mm) | 80mm, acero inoxidable 304. Protector de vidrio contra el viento 150x80mm. | | | | |
| Pantalla | LCD (luz blanca de fondo) (LxW) 4,5 " × 1,6" (115 × 40mm) | | | | |
| Interfaz | RS232 | | | | |
| Energía | CA/CC (batería recargable) | | | | |

| | |
|----------------------|---|
| Unidades | g kg oz ct lb GN |
| Funciones | Recuento, porcentaje, tara de rango completo, protección contra sobrecargas, seguimiento del 0, apagado automático, peso inferior, indicador de baja potencia |
| Accesorios | Manual en inglés, adaptador |
| Velocidad | 2 s |
| Valor tiempo estable | 3 s |

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO