

BALANZA ELÉCTRICA - SERIE II- MARCA BELLTRONIC



Características:

- * Pantalla intercambiable AC / DC, LCD, respuesta de pesaje rápida y alta estabilidad.
- * La ventana del sensor calibrado de precisión puede hacer que la calibración sea más precisa (solo para series BELL-G / GF).

* Material externo:

Serie BELL-G / GF, balanza de acero inoxidable, caja de plástico y base de aluminio con espesor de 3.8 mm, serie BELL-N / NF, balanza de acero inoxidable, caja de plástico y base de ABS

- * Los sensores inalámbricos superiores realizan la operación de la calibración y evitan la corrosión del botón por los residuos de la muestra.

Funciones opcionales:

- * Dispositivo antirrobo y dispositivo de sellado (solo para series BELL-G / GF)
- * Función de pesaje debajo de la estructura colgante, o peso de prueba para pesar densidad de objetos magnéticos, gravedad específica, etc.

Fuente de alimentación

AC110 / 220V \pm 10%, 50 / 60Hz; Cable de alimentación, posición de reserva de batería seca (AA * 6 unids), sin batería, sin acumulador.

Peso estándar:

Capacidad Legibilidad	1 mg	10 mg	100 mg	1g
200g > Capacidad \geq 100g	100g de peso	100g de peso	Sin peso	Sin peso
500g > Capacidad \geq 200g	200g de peso	200g de peso	Sin peso	Sin peso

Capacidad ≥ 500g	500g de peso	500g de peso	Sin peso	Sin peso
------------------	--------------	--------------	----------	----------

Parámetros técnicos

Modelo	Capacidad	Legibilidad	Tamaño de escala	GW	Tamaño externo	Tamaño del paquete	Interfaz
BELL1002G	100 g	10 mg	Φ130mm	3.8kg	350 * 210 * 90 mm		RS232 (Estándar) RS485 (opcional) USB (opcional)
BELL2002G	200g	10 mg	Φ130mm	3.8kg			
BELL3002G	300g	10 mg	Φ130mm	3.8kg			
BELL6002G	600g	10 mg	Φ130mm	4.2kg			
BELL10002G	1000g	10 mg	Φ130mm	4.2kg			
BELL20002G	2000g	10 mg	Φ160mm	4.2kg			
BELL30002G	3000g	10 mg	Φ160mm	4.2kg			
BELL40002G	4000g	10 mg	Φ160mm	4.2kg			
BELL50002G	5000g	10 mg	Φ160mm	4.2kg			
BELL60001GF	6000g	100 mg	200 * 200 mm	4.5kg			
BELL100001GF	10000g	100 mg	200 * 200 mm	4.5kg			
BELL150001GF	15000g	100 mg	200 * 200 mm	4.5kg			
BELL6000GF	6000g	1g	200 * 200 mm	4.5kg			
BELL10000GF	10000g	1g	200 * 200 mm	4.5kg			
BELL15000GF	15000g	1g	200 * 200 mm	4.5kg			
BELL1002N	100 g	10 mg	Φ130mm	2kg	300 * 190 * 100 mm	350 * 290 * 160 mm	RS232 (opcional)
BELL2002N	200g	10 mg	Φ130mm	2kg			
BELL3002N	300g	10 mg	Φ130mm	2kg			
BELL5002N	500g	10 mg	Φ130mm	2.4kg			
BELL6002N	600g	10 mg	Φ130mm	2.4kg			
BELL10002N	1000g	10 mg	Φ130mm	2.4kg			
BELL3001N	300g	100 mg	Φ130mm	1.9kg			
BELL6001N	600g	100 mg	Φ130mm	1.9kg			
BELL10001N	1000g	100 mg	Φ130mm	1.9kg			
BELL20001NF	2000g	100 mg	Φ160mm	2kg			
BELL30001NF	3000g	100 mg	Φ160mm	2kg			
BELL50001NF	5000g	100 mg	Φ160mm	2kg			


SKU: N / A | Categorías: [caminos y carreteras](#) |

VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	SKU / Modelo
	BELL1002G	Capacidad: 100 g	Any SKU / Modelo
	BELL2002G	Capacidad: 200g	Any SKU / Modelo
	BELL3002G	Capacidad: 300g	Any SKU / Modelo
	BELL6002G	Capacidad: 600g	Any SKU / Modelo
	BELL10002G	Capacidad: 1000g	Any SKU / Modelo
	BELL20002G	Capacidad: 2000g	Any SKU / Modelo
	BELL30002G	Capacidad: 3000g	Any SKU / Modelo

Imagen	SKU	Descripción	SKU / Modelo
	BELL40002G	Capacidad: 4000g	Any SKU / Modelo
	BELL50002G	Capacidad: 5000g	Any SKU / Modelo
	BELL60001GF	Capacidad: 6000g	Any SKU / Modelo
	BELL100001GF	Capacidad: 10000g	Any SKU / Modelo
	BELL150001GF	Capacidad: 15000g	Any SKU / Modelo
	BELL6000GF	Capacidad: 6000g	Any SKU / Modelo
	BELL10000GF	Capacidad: 10000g	Any SKU / Modelo

Imagen	SKU	Descripción	SKU / Modelo
	BELL15000GF	Capacidad: 15000g	Any SKU / Modelo
	BELL1002N	Capacidad: 100 g	Any SKU / Modelo
	BELL2002N	Capacidad: 200g	Any SKU / Modelo
	BELL3002N	Capacidad: 300g	Any SKU / Modelo
	BELL5002N	Capacidad: 500g	Any SKU / Modelo
	BELL6002N	Capacidad: 600g	Any SKU / Modelo
	BELL10002N	Capacidad: 1000g	Any SKU / Modelo

Imagen	SKU	Descripción	SKU / Modelo
	BELL3001N	Capacidad: 300g	Any SKU / Modelo
	BELL6001N	Capacidad: 600g	Any SKU / Modelo
	BELL10001N	Capacidad: 1000g	Any SKU / Modelo
	BELL20001NF	Capacidad: 2000g	Any SKU / Modelo
	BELL30001NF	Capacidad: 3000g	Any SKU / Modelo
	BELL50001NF	Capacidad: 5000g	Any SKU / Modelo

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO