


BALANZA ELECTROMAGNÉTICA DE CALIBRACIÓN INTERNA BELLTRONIC CON INTERFAZ RS232 100G A 220G X 0.1MG



Balanza Electromagnética de Calibración Interna Belltronic con Interfaz RS232

El protector de vidrio contra el viento asegura que la lectura sea estable.

- **Capacidad Max (g)** 100g a 220g
- **Legibilidad :** (0.0001g / 0,1 mg)
- **Peso Bruto (kg)** 10

SKU: N / A | **Categorías:** [0.0001g\(0.1mg\)](#) |

VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	2021 Peso máximo (gramos)
	B-01-02-01-0501		100
	B-01-02-01-0502		110
	B-01-02-01-0503		160
	B-01-02-01-0504		200
	B-01-02-01-0505		220

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones Técnicas

Modelo	GB1004D	GB1104D	GB1604D	GB2004D	GB2204D
Código del producto	B-01-02-01-0501	B-01-02-01-0502	B-01-02-01-0503	B-01-02-01-0504	B-01-02-01-0505
Capacidad Max (g)	100g	110g	160g	200g	220g
Legibilidad	0.0001g				
Tamaño del Platillo(mm)	Φ80	Φ80	Φ80	Φ110	Φ110
Calibración	Interna				
Pantalla	LCD(Luz de fondo blanco)				
E/S	RS232				
Energía	220V/110V				
Unidades	g, ct, oz, pcs				
Estándar	RS232, calibración interna, protector de vidrio contra el viento, manual de instrucciones				
Opcional	Impresora (impresora matricial, impresora térmica)				
Dimensión del esquema (cm)	34.5×21.5×34				
Tamaño General (cm)	39×30×45				
Peso Bruto (kg)	10				

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO