

## BALANZA ELECTRÓNICA DE IMPRESIÓN DE ETIQUETAS 30KG



- La balanza electrónica de impresión de etiquetas admite papel térmico genérico y papel adhesivo térmico
- Modos de trabajo: preempaquetado, impresión por lotes, impresión automática.
- El circuito principal es a prueba de aire, altamente impermeable y a prueba de insectos.
- Circuito de fácil mantenimiento.
- Capacidad Max : 6000g (6kg) a 30000g (30kg)
- División : 2 g / 5 g / 10 g (Depende del Modelo)
- Interfaz: USB /LAN /RS232 /RJ11

**SKU:** BellBalEleTer-30 | **Categorías:** [Balanza Electrónica De Impresión Térmica](#) | **Etiquetas:** [Balanza](#), [Impresión de etiquetas](#)

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones

- Precisión seleccionable
- La pantalla de matriz de puntos de 160 \* 32 admite diferentes idiomas
- Admite código de barras unidimensional (EAN13. EAN128.ITF25.Código 39, etc ...) y código de barras bidimensional (QR / PDF417)
- Fácil de usar

### Especificaciones Técnicas

Modelo	BellBalEleTer-06	BellBalEleTer-15	BellBalEleTer-30 ( BB-1411)
Barra	Con Barra	Con Barra	Con Barra
Capacidad	6000g (6kg)	15000g (15kg)	30000g (30kg)
División (g)	2 g	5 g	10 g
Precisión	401769	401769	401769
Corte corto	126	126	126
Pantalla	LED - Frontal 5+ Posterior 4	LED - Frontal 5+ Posterior 4	LED - Frontal 5+ Posterior 4
Vida del cabezal de la impresora	150 km	150 km	150 km
Velocidad de impresión	75mm/s	75mm/s	75mm/s
Tamaño del platillo (mm)	260*350	260*350	260*350
Tamaño de escala (mm)	410*500*490	410*500*490	410*500*490

## INFORMACIÓN ADICIONAL

**2021 Interfaz para conexión  
externa**

[LAN](#), [RJ11](#), [RS232](#), [USB](#)

COTECNO