

## BALANZA PEQUEÑA CON ESCALA VETERINARIA



Es ideal para usar en clínicas veterinarias, perreras o tiendas de arreglo personal. La plataforma extraíble de acero inoxidable se limpia fácilmente. La pantalla iluminada con batería retiene el peso después de que el animal es retirado de la báscula.

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Balanzas para Animales](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Balanza Pequeña con Escala Veterinaria

#### Balanza Belltronic LVS

El modelo Little Veterinary Scale de Weighl LVS ofrece una capacidad de pesaje conveniente, compacta y portátil. Este producto duradero ofrece un rendimiento de pesaje incomparable, con las ventajas de bajo perfil y asequibilidad. Las características estándar incluyen modos de peso, kg y libras, función de retención de peso, indicación de peso estable y apagado automático para prolongar la vida útil de la batería. Es ideal para usar en clínicas veterinarias, perreras o tiendas de aseo personal. La plataforma de acero inoxidable extraíble se limpia fácilmente. La pantalla iluminada que funciona con baterías retiene el peso después de que el animal es retirado de la báscula.

Nuestra función exclusiva MotionLock permite sostener un peso preciso independientemente del movimiento del usuario. El software de la báscula fue diseñado específicamente para proporcionar un peso preciso incluso si el paciente está inestable y no puede permanecer perfectamente quieto.

#### Características estándar:

- Celda de carga de punto único de alta calidad
- Unidades de pesaje (kg, lb, pcs)
- Indicador de caja de aluminio
- Mantenga la función
- Tara de rango completo
- Seguimiento del 0
- Kg / lb / conmutable
- Gran pantalla LCD retroiluminada
- Construcción de cuatro células de carga
- Soporte para montaje en pared
- Gran plataforma de acero inoxidable
- Diseño moderno de bajo perfil
- Operación simple de 4 botones
- Plato de acero inoxidable redondo 1.2mm
- Función de tara
- 4 pilas AA / adaptador de red suministrado como estándar
- Interfaz bidireccional RS-232
- Tecnología MotionLock: peso exacto incluso con un usuario inestable
- Calibración externa
- Función de apagado automático / apagado para ahorrar batería
- Indicación de batería baja
- Adaptador de CA
- Capacidad:
  - 15000g (15kg) x 1g (0.001kg)
  - 30000g (30kg) x 2g (0.002kg)
  - 75000g (75kg) x 5g (0.005kg)

Tamaño de la plataforma: Ø 350 mm / Ø 13.7 "

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO