

## BALANZA PORTÁTIL CON BATERÍAS



Las balanzas portátiles con baterías son ligeras, y perfectamente adecuadas para el uso en laboratorios, industrial, educación y aplicaciones de uso doméstico pueden incluir pruebas forenses, control de calidad, formulación, muestreo de suelos, pesaje postal y dietético.

**Capacidad Max(g)** 30g a 5000g

**Legibilidad (g)** 0.1g / 0.5g / 0.01g / 0.001g (Depende del Modelo)

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Balanzas de Precisión](#) |

## VARIACIONES

| Imagen  | SKU             | Descripción | 2021 Peso máximo (gramos) |
|---|-----------------|-------------|---------------------------|
|    | B-01-17-02-0401 | 30          |                           |
|    | B-01-17-02-0402 | 200         |                           |
|   | B-01-17-02-0403 | 300         |                           |
|  | B-01-17-02-0404 | 1100        |                           |
|  | B-01-17-02-0405 | 2100        |                           |
|  | B-01-17-02-0406 | 3000        |                           |
|  | B-01-17-02-0407 | 5000        |                           |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Características estándar:

- Celda de carga de medición de alta precisión. Precisión portátil para una variedad de aplicaciones, incluido el conteo de piezas.
- Construcción robusta con plataforma de acero inoxidable y anillo de derrame.
- Operado con baterías o AC.
- Paneles frontales sellados.
- Seis unidades de pesaje estándar y una personalizada.
- Fácil operación con 2 botones.
- Seguimiento de cero automático.
- Calibración automática.

### Especificaciones Técnicas

| Código de Producto                        | B-01-17-02-0401   | B-01-17-02-0402 | B-01-17-02-0403 | B-01-17-02-0404 | B-01-17-02-0405 | B-01-17-02-0406 | B-01-17-02-0407 |
|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Modelo                                    | FT-30T  | FT-200B         | FT-300B         | FT-1100B        | FT-2100B        | FT-3000B        | FT-5000         |
| Capacidad (g)                             | 30g   | 200g            | 300g            | 1100g           | 2100g           | 3000g           | 5000g           |
| Legibilidad (g)                           | 0.001g  | 0.01g           | 0.01g           | 0.1g            | 0.1g            | 0.1g            | 0.5g            |
| Repetibilidad (g)                         | 0.001g  | 0.01g           | 0.01g           | 0.1g            | 0.1g            | 0.1g            | 0.5g            |
| Linealidad                                | 0.002g  | 0.01g           | 0.01g           | 0.1g            | 0.1g            | 0.1g            | 0.5g            |
| Temperatura de Operación                  | 50°F a 104°F / 10°C a 40°C  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Rango de Tara                             | A capacidad por sustracción   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Tiempo de estabilización                  | 3 seg   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Modos de Pesados                          | g, oz, ozt, dwt, ct, lb, gn, 1 unidad personalizada, conteo de partes |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Calibración                               | Auto calibración  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Pantalla                                  | 0.55" (1.4cm) Alto LCD (Opción LCD con luz de fondo o LED rojo)       |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Requerimientos de Alimentación de Energía | Adaptador AC 110V, 220V 50/60 Hz o 4 Baterías AA (no incluidas)       |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Tamaño de la bandeja (Platillo mm)        | 45mm  | 120mm           | 120mm           | 166mm x 128mm   | 166mm x 128mm   | 166mm x 128mm   | 166mm x 128mm   |
| Dimensiones (An x Al x Pr)                | 6.9"(L) x 2.4"(W) x 7.6"(H) (176mm x 60mm x 194mm)                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Peso Neto                                 | 0.70 kg   | 0.76 kg         | 0.76 kg         | 0.85 kg         | 0.85 kg         | 0.85 kg         | 0.85 kg         |

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO