

## BALANZA PORTÁTIL CON BATERÍAS



Las balanzas portátiles con baterías son ligeras, y perfectamente adecuadas para el uso en laboratorios, industrial, educación y aplicaciones de uso doméstico pueden incluir pruebas forenses, control de calidad, formulación, muestreo de suelos, pesaje postal y dietético.

**Capacidad Max(g)** 30g a 5000g

**Legibilidad (g)** 0.1g / 0.5g / 0.01g / 0.001g (Depende del Modelo)

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Balanzas de Precisión](#) |

## VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	2021 Peso máximo (gramos)
	B-01-17-02-0401	30	
	B-01-17-02-0402	200	
	B-01-17-02-0403	300	
	B-01-17-02-0404	1100	
	B-01-17-02-0405	2100	
	B-01-17-02-0406	3000	
	B-01-17-02-0407	5000	

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Características estándar:

- Celda de carga de medición de alta precisión. Precisión portátil para una variedad de aplicaciones, incluido el conteo de piezas.
- Construcción robusta con plataforma de acero inoxidable y anillo de derrame.
- Operado con baterías o AC.
- Paneles frontales sellados.
- Seis unidades de pesaje estándar y una personalizada.
- Fácil operación con 2 botones.
- Seguimiento de cero automático.
- Calibración automática.

### Especificaciones Técnicas

Código de Producto	B-01-17-02-0401	B-01-17-02-0402	B-01-17-02-0403	B-01-17-02-0404	B-01-17-02-0405	B-01-17-02-0406	B-01-17-02-0407
Modelo	FT-30T	FT-200B	FT-300B	FT-1100B	FT-2100B	FT-3000B	FT-5000
Capacidad (g)	30g	200g	300g	1100g	2100g	3000g	5000g
Legibilidad (g)	0.001g	0.01g	0.01g	0.1g	0.1g	0.1g	0.5g
Repetibilidad (g)	0.001g	0.01g	0.01g	0.1g	0.1g	0.1g	0.5g
Linealidad	0.002g	0.01g	0.01g	0.1g	0.1g	0.1g	0.5g
Temperatura de Operación	50°F a 104°F / 10°C a 40°C						
Rango de Tara	A capacidad por sustracción						
Tiempo de estabilización	3 seg						
Modos de Pesados	g, oz, ozt, dwt, ct, lb, gn, 1 unidad personalizada, conteo de partes						
Calibración	Auto calibración						
Pantalla	0.55" (1.4cm) Alto LCD (Opción LCD con luz de fondo o LED rojo)						
Requerimientos de Alimentación de Energía	Adaptador AC 110V, 220V 50/60 Hz o 4 Baterías AA (no incluidas)						
Tamaño de la bandeja (Platillo mm)	45mm	120mm	120mm	166mm x 128mm	166mm x 128mm	166mm x 128mm	166mm x 128mm
Dimensiones (An x Al x Pr)	6.9"(L) x 2.4"(W) x 7.6"(H) (176mm x 60mm x 194mm)						
Peso Neto	0.70 kg	0.76 kg	0.76 kg	0.85 kg	0.85 kg	0.85 kg	0.85 kg

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO