

**BALANZA PORTÁTIL OHAUS SCOUT SPX; 1200G X 0.01G LEGIBILIDAD, 120V 60HZ - HB-4740A**



**SKU:** HB-4740A | **Categorías:** [Balanza portátil Ohaus Scout SPX; 700 a 1,700 g](#), [Balanzas ASTM de Capacidad de 700 a 1.700 g](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Escala y Balanzas ASTM](#), [Humboldt](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### **Balanza portátil Ohaus Scout SPX; 1200g x 0.01g legibilidad, 120V 60Hz -HB-4740A**

Ideal para aplicaciones de laboratorio e industriales, el OHAUS Scout viene en un diseño delgado con una gran pantalla LCD retroiluminada. Las características incluyen una protección superior de sobrecarga, múltiples unidades de pesaje y modos de aplicación. Diseñados para un alto rendimiento en sus instalaciones con tiempos de estabilización rápidos y resultados de pesaje de alta resolución, estas balanzas portátiles establecen un nuevo estándar en el pesaje de laboratorio e industrial.

Combinado con una operación simplificada de 4 botones, la gran pantalla retroiluminada del Scout aumenta la legibilidad en condiciones de trabajo con poca luz, y es más fácil de ver desde la distancia.

La protección superior integrada de sobrecarga y el soporte de bandeja resistente a los impactos resguardan de los golpes y sobrecargan el equilibrio en entornos exigentes y exigentes.

El tiempo de estabilización tan rápido como 1 segundo y la tecnología de pesaje avanzada, conducen a una productividad mejorada en sus instalaciones. El aumento de la capacidad desbloquea una gama más amplia de aplicaciones de pesaje.

- Pantalla: pantalla de cristal líquido (LCD) con luz de fondo
- Funcionamiento: adaptador de CA (incluido) o 4 pilas AA (no incluidas)
- Comunicación: RS232, host USB, dispositivo USB, Ethernet o Bluetooth

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO