

**BALANZA PORTÁTIL OHAUS SCOUT SPX; 620G X 0.1G LEGIBILIDAD, 220V 50 / 60HZ
-HB-4726A.4F**



SKU: HB-4726A.4F | **Categorías:** [Balanza portátil Ohaus Scout Pro, 200 g - 600 g](#), [Balanzas ASTM de Capacidad de 200 a 700 g](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Escalas y Balanzas ASTM](#), [Humboldt](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Balanza portátil Ohaus Scout SPX; 620g x 0.1g legibilidad, 220V 50 / 60Hz -HB-4726A.4F

Ideal para aplicaciones de laboratorio e industriales, el OHAUS Scout viene en un diseño delgado con una gran pantalla LCD retroiluminada. Las características incluyen una protección superior de sobrecarga, múltiples unidades de pesaje y modos de aplicación. Diseñados para un alto rendimiento en sus instalaciones con tiempos de estabilización rápidos y resultados de pesaje de alta resolución, estas balanzas portátiles establecen un nuevo estándar en el pesaje de laboratorio e industrial.

Combinado con una operación simplificada de 4 botones, la gran pantalla retroiluminada del Scout aumenta la legibilidad en condiciones de trabajo con poca luz, y es más fácil de ver desde la distancia.

La protección superior integrada de sobrecarga y el soporte de bandeja resistente a los impactos resguardan de los golpes y sobrecargan el equilibrio en entornos exigentes y exigentes.

El tiempo de estabilización tan rápido como 1 segundo y la tecnología de pesaje avanzada, conducen a una productividad mejorada en sus instalaciones. El aumento de la capacidad desbloquea una gama más amplia de aplicaciones de pesaje.

- Pantalla: pantalla de cristal líquido (LCD) con luz de fondo
- Funcionamiento: adaptador de CA (incluido) o 4 pilas AA (no incluidas)
- Comunicación: RS232, host USB, dispositivo USB, Ethernet o Bluetooth

<input type="checkbox"/>	HB-4631	Maletín para balanzas Ohaus Scout SPX STX
<input type="checkbox"/>	HB-4632	Cubierta en uso para balanzas Ohaus Scout SPX STX
<input type="checkbox"/>	HB-4633	Kit de interfaz de host USB para Ohaus Scout SPX STX
<input type="checkbox"/>	HB-4638	Kit de interfaz de dispositivo USB para Ohaus Scout SPX STX
<input type="checkbox"/>	HB-4639	Kit de interfaz Bluetooth para Ohaus Scout SPX STX
<input type="checkbox"/>	HB-4637	Kit de interfaz Ethernet para Ohaus Scout SPX STX

[/tab]

[/tabgroup]

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO