

**BALANZA PORTÁTIL OHAUS SCOUT SPX; 8200G X 1.0G, 220V 50 / 60HZ -  
HB-4742A.4F**



**SKU:** HB-4742A.4F | **Categorías:** [Balanzas ASTM de Capacidad 3800 a 9000 g](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Escalas y Balanzas ASTM](#), [Humboldt](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Balanza portátil Ohaus Scout SPX; 8200g X 1.0g, 220V 50 / 60Hz -HB-4742A.4F

Ideal para aplicaciones de laboratorio e industriales, el OHAUS Scout viene en un diseño delgado con una gran pantalla LCD retroiluminada. Las características incluyen una protección superior de sobrecarga, múltiples unidades de pesaje y modos de aplicación. Diseñados para un alto rendimiento en sus instalaciones con tiempos de estabilización rápidos y resultados de pesaje de alta resolución, estas balanzas portátiles establecen un nuevo estándar en el pesaje de laboratorio e industrial.







Combinado con una operación simplificada de 4 botones, la gran pantalla retroiluminada del Scout aumenta la legibilidad en condiciones de poca luz y es más fácil de ver desde la distancia.

La protección superior integrada de sobrecarga y el soporte de bandeja resistente a los impactos resguardan de los golpes y sobrecargan el equilibrio en entornos exigentes y exigentes.

El tiempo de estabilización tan rápido como 1 segundo y la tecnología de pesaje avanzada, conducen a una productividad mejorada en sus instalaciones. El aumento de la capacidad desbloquea una gama más amplia de aplicaciones de pesaje.

- Pantalla: pantalla de cristal líquido (LCD) con luz de fondo
- Funcionamiento: adaptador de CA (incluido) o 4 pilas AA (no incluidas)
- Comunicación: RS232, host USB, dispositivo USB, Ethernet o Bluetooth

#### Accesorios

|  |         |   |
|--|---------|---|
|  | HB-4631 | Maletín para balanzas Ohaus Scout SPX STX                   |
|  | HB-4632 | Cubierta en uso para balanzas Ohaus Scout SPX STX           |
|  | HB-4633 | Kit de interfaz de host USB para Ohaus Scout SPX STX        |
|  | HB-4638 | Kit de interfaz de dispositivo USB para Ohaus Scout SPX STX |
|  | HB-4639 | Kit de interfaz Bluetooth para Ohaus Scout SPX STX          |
|  | HB-4637 | Kit de interfaz Ethernet para Ohaus Scout SPX STX           |

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO