

BALANZAS AVANZADAS DE PESAJE DE ALTA CAPACIDAD BQ-A30 (30KG)



La balanza de serie BQ es un tipo de producto de vanguardia y técnica en el pesaje industrial, tiene una estructura fuerte y la cáscara para asegurarse de que puede ser utilizado en el mal ambiente. Está diseñada para los clientes que necesitan una balanza de gran capacidad, que va hasta los 30kg / 0.1g.

SKU: B-01-48-0004 | **Categorías:** [Balanzas de Pesaje](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Las balanzas avanzadas de pesaje de alta capacidad serie BQ- es un tipo de producto de vanguardia y técnica en el pesaje industrial, tiene una estructura fuerte y la cáscara para asegurarse de que puede ser utilizado en el mal ambiente. Está diseñada para los clientes que necesitan una balanza de gran capacidad, que va hasta los 30kg / 0.1g.

Especificaciones

| Código Codigo SKU | Rango de pesaje (kg) | Legibilidad (g) | Repetibilidad (g) | Linealidad (g) |
|------------------------|----------------------|-----------------|-------------------|----------------|
| BQ-A10 B-01-48-0001 20 | | 0,1 | ± 0,2 | ± 0,2 |
| BQ-A15 B-01-48-0002 15 | | 0,1 | ± 0,2 | ± 0,2 |
| BQ-A20 B-01-48-0003 20 | | 0,1 | ± 0,2 | ± 0,2 |
| BQ-A30 B-01-48-0004 30 | | 0,1 | ± 0,2 | ± 0,2 |
| BQ-A50 B-01-48-0005 50 | | 0,5 | ± 1 | ± 1 |

Tamaño de la sartén : 205 × 295 mm

Temperatura de trabajo: 12 ° C - 28 ° C, 80% RH

Carcasa (L× W× H): 320 × 310 × 120mm

Características

| Estructura del sensor | Sensor de celda de carga |
|----------------------------|---|
| Manera de la calibración | CAL externa |
| Nivel anti-vibración | Función ajustable antivibración de seis niveles |
| Alojamiento | ABS de alta resistencia |
| Monitor | VATN Pantalla LCD retroiluminada |
| Tiempo estable | 3-10 s ajustable |
| Unidad | g, mg, ct, oz, ozl, dwt, GN, lb, N, dr, tIT, tIs, tIH, T (Tola), T / A / R (tola / anna / rati), / A / R (tola / Mna / rati), ms (Mesghal) , bat , / lb (Partes por libra), kg , 20 unidades seleccionables |
| Interfaz | RS232 |
| Bloqueo del modo de pesaje | Bloqueo automático del modo de pesaje |
| Gancho | Opcional |
| Poder | Adaptador de CA , opcional con batería interna recargable |

Modo de Aplicación

| Pesaje porcentual | Función de retención de peaks |
|--------------------|------------------------------------|
| Pesaje de densidad | Función informática |
| Pesaje dinámico | Alarma de límite alto bajo |
| Función de conteo | Pesaje de peso bruto / neto / tara |

Pesaje porcentual

Función de acumulación

Función de retención de peaks

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO