


## BANCO DE LIMPIEZA 0.4KW BP-BANCLIMP-SU20W



**SKU:** B-03-61-0600-0202 | **Categorías:** [Campana de extracción](#), [gabinete de flujo laminar](#), [gabinete de bioseguridad](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones:

<b>Modelo</b>	<b>BP-BancLimp-SB20W / BP-BancLimp-SU20W</b>	<b>BP-BancLimp-DB20W / BP-BancLimp-DS20W</b>	<b>BP-BancLimp-DS800W</b>
Codigo SKU	B-03-61-0600-0201 / B-03-61-0600-0202	B-03-61-0600-0203 / B-03-61-0600-0204	B-03-61-0600-0205
Estación aplicable	SB: una persona dos lados SU: una persona un lado	DB: dos personas dos lados DS: dos personas un lado	dos personas un lado
Dirección del flujo de aire		Vertical	
Nivel de limpieza		Class 100@ $\geq 0.5\mu\text{m}$ (U.S.Federal 209E)	
Velocidad del viento		0,3~0,6m/s (Velocidad recomendada: 0,5m/s)	
Recuento de colonias		$\leq 0.5/\text{vessel}$ (Petri dish: $\varnothing 90\text{mm}$ )	
Nivel de ruido		$\leq 62\text{dB}$ (A)	
Fuente de alimentación		AC220V/50Hz	
Intensidad de iluminación		$\geq 300\text{Lx}$	
Valor semipico de vibración	$\leq 3\mu\text{m}$	$\leq 5\mu\text{m}$	$\leq 4\mu\text{m}$
Potencia máxima	0.4Kw	0.8Kw	0.8Kw
Peso Neto/Peso bruto (kg)	80/130	130/210	130/210
Tamaño interior(W*D*H)cm	87*70*52	136*70*52	112*65*72
Tamaño exterior (W*D*H)cm	99*72*166	148*72*166	136*80*180
Tamaño del paquete (W*D*H)cm	114×86×186	164×86×186	144×94×191
Filtro HEPA	820×600×50 one pc	1310×600×50 one pc	610×610×50 two pcs
Lámpara fluorescente	20W*1	20W*2	30W*1
UV lamp	20W*1	20W*2	30W*1

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO