


## BANCO DE LIMPIEZA 0.8KW BP-BANCLIMP-DU800W



- Tipo horizontal, tablero de acero inoxidable, fácil de limpiar.
- Gran pantalla LCD para mostrar el flujo de aire, el tiempo de trabajo, la diferencia de presión, el estado de trabajo, etc.
- Ventilador centrífugo ironclad de alta eficiencia con las características de trabajo estable y bajo ruido.
- Puerta corredera de tipo resorte, se puede colocar libremente dentro del rango especificado.

**SKU:** B-03-61-0600-0102 | **Categorías:** [Campana de extracción](#), [gabinete de flujo laminar](#), [gabinete de bioseguridad](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones:

Modelo	BP-BancLimp-SU400W	BP-BancLimp-DU800W	BP-BancLimp-SB400W	BP-BancLimp-DU800W
Codigo SKU	B-03-61-0600-0101	B-03-61-0600-0102	B-03-61-0600-0103	B-03-61-0600-0104
Estación aplicable	una persona un lado	dos personas un lado	una persona dos lados	dos personas un lado
Dirección del flujo de aire	Horizontal	Horizontal	Horizontal	Horizontal
Nivel de limpieza		Class 100@ $\geq 0.5\mu\text{m}$ (U.S. Federal 209E)		
Velocidad del viento		0,32~0,66m/s (Velocidad recomendada : 0,3m/s)		
Nivel de ruido	$\leq 65\text{dB}$ (A)	$\leq 65\text{dB}$ (A)	$\leq 65\text{dB}$ (A)	$\leq 65\text{dB}$ (A)
Valor semipico de vibración	$\leq 3\mu\text{m}$	$\leq 5\mu\text{m}$	$\leq 3\mu\text{m}$	$\leq 4\mu\text{m}$
Intensidad de iluminación		300Lx		
Fuente de alimentación		AC 220V/50Hz		
Potencia nominal (KW)	0.4	0.8	0.4	0.8
Peso Neto/Peso Bruto (Kg)	80/130	130/210	80/130	130/210
Tamaño interior (cm)	82×48×60	168×48×60	72×65×57	118×65×57
Tamaño exterior (W*D*H)cm	90×72×146	175×72×146	84×82×143	130×82×143
Tamaño del paquete (cm)	100×84×163	189×84×163	98×94×160	144×94×160
Filtro HEPA	820×600×50 one pc	820×600×50 two pcs	760×610×50 one pc	610×610×50 two pcs
Nota		Con lámpara UV		

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO