

BANDEJA DE HUMEDAD E INMERSIÓN, LADOS RECTOS, MEDIANA -H-3710



SKU: H-3710 | **Categorías:** [Bandeja de humedad e inmersión](#), [Bandejas](#), [Bandejas y tazones](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#) | **Etiquetas:** [ASTM D2013](#), [ASTM D2234](#), [ASTM D2961](#), [ASTM D346](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Bandeja: 24 x 24 x 4 " de profundidad, lados rectos

H-3710: acero galvanizado con bordes enrollados en alambres, cuenta con 2 agarraderas y lados rectos. 24 x 24 x 4 "de profundidad (610 x 610 x 102 mm). ASTM D346, D2013, D2234

La Bandeja de humedad e inmersión, lados rectos admite los siguientes normas: ASTM D2234, ASTM D2961, ASTM D346, ASTM D2013

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO