

BANDEJA DE HUMEDAD E INMERSIÓN, LADOS RECTOS, PEQUEÑA -H-3700



SKU: H-3700 | **Categorías:** [Bandeja de humedad e inmersión](#), [Bandejas](#), [Bandejas y tazones](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#) | **Etiquetas:** [ASTM D2013](#), [ASTM D2234](#), [ASTM D2961](#), [ASTM D346](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Bandeja: 18 x 18 x 1.5 " de profundidad, lados rectos

H-3700: Bandeja, acero galvanizado con bordes enrollados en alambres, cuenta con 2 agarraderas y lados rectos. 18 x 18 x 1.5 "de profundidad (457 x 457 x 38 mm). ASTM D2234, D2961

La Bandeja de humedad e inmersión, lados rectos admite las siguientes normas: ASTM D2234, ASTM D2961, ASTM D346, ASTM D2013

ASTM D2234

ASTM D2961

ASTM D346

ASTM D2013

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO