

## BANDEJA DE REVESTIMIENTO



- La bandeja de revestimiento se utiliza para producir un recubrimiento uniforme en tabletas con la ayuda de deflectores dentro de la bandeja. Esto se puede montar en el engranaje universal y, como resultado, se pueden configurar diferentes ángulos de inclinación de hasta 45 grados.
- También permite el control de velocidad. La capacidad del recipiente es de 9,5 litros Aprox. Y adecuado para adjuntar en nuestra unidad principal de ambos.

**SKU:** B-01-24-02-02-0300 | **Categorías:** [Accesorios para motores principales](#), [Bandeja de revestimiento - Tambor de pulido](#), [Equipos de uso múltiple](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones técnicas

<b>Código Del Producto</b>	<b>B-01-24-02-03-0200</b>
Modelo	BellBanRev-18
Capacidad bruta (lt)	9,5 litros
Capacidad de trabajo (lt)	2 a 3 litros.
Deflectores dentro de la bandeja	3
Dimensiones	12 "de diámetro x 9" de altura con brida
Peso neto (kg)	4,8 Kg
Peso bruto (kg)	18 Kg
Embalaje	13 "x 13" x 12 "pulgadas

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO