

BANDEJA GALVANIZADA PARA ASENTAMIENTO -H-3725



Duradera, bandeja de acero con lados cónicos para una fácil limpieza y anidación. Dimensiones: 24 "x 24" x 3 "(610 x 610 x 76 mm)

La bandeja de asentamiento, galvanizado admite las siguientes normas: ASTM C143, ASTM C143M, AASHTO T119, BS 1881, ASTM C31

SKU: H-3725 | **Categorías:** [Asentamiento](#), [Bandeja de humedad e inmersión, lados cónicos](#), [Bandejas](#), [Bandejas y tazones](#), [Componentes de prueba de asentamiento](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Hormigón](#), [Humboldt](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#) | **Etiquetas:** [AASHTO T119](#), [ASTM C143](#), [ASTM C143M](#), [ASTM C31](#), [BS 1881](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- [Normas](#)

ASTM C143

ASTM C143M

AASHTO T119

BS 1881

ASTM C31

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO