

BAÑO DE ACEITE TERMOSTÁTICO



Características:

- Protección automática para el sobrecalentamiento
- Controlador de microprocesador con pantalla LED
- Material: Interior de acero inoxidable; Exterior de acero laminado en frío con recubrimiento anti-bacterial en polvo.
- El sistema avanzado de la bomba del reciclo asegura buena uniformidad de la temperatura.

SKU: B-01-01-02-020200 | **Categorías:** [Baño de agua](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones Técnicas

	Código Del Producto	B-01-01-02-020200
Modelo		BellBaAceTerm-1
Rango de temperatura		RT+5°C~300°C
Fluctuación de temperatura		±1°C
Caudal de la bomba de circulación		>10L/min
Fuente de alimentación		220V,50/60Hz
Consumo de calefacción		800W
Tamaño interno (Largo x Ancho x Alto) (mm)		450*280*300
Tamaño externo (Largo x Ancho x Alto)(mm)		565*385*605
Tamaño del empaque (Largo x Ancho x Alto) (mm)		675*485*705
Peso bruto (kg)		38 kg

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO