

## BAÑO DE AGUA 2000±10%W BP-BANAGU-3600



- Control por microprocesador con función de temporización y corrección de temperatura.
- La carcasa está hecha de chapa de acero de alta calidad con revestimiento superficial.
- La cámara, el marco y la cubierta superior son de acero inoxidable.
- El espacio interior y exterior están rellenos de materiales aislantes de alta calidad, anticorrosivos y de buena apariencia.
- Pantalla LCD

**SKU:** B-03-61-1000-0101 | **Categorías:** [Baño de agua](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones:

<b>Modelo</b>	<b>BP-BanAgu-3600</b>	<b>BP-BanAgu-3420</b>	<b>BP-BanAgu-600</b>	<b>BP-BanAgu-420</b>
Codigo SKU	B-03-61-1000-0101	B-03-61-1000-0102	B-03-61-1000-0103	B-03-61-1000-0104
Rango de temperatura (°C)	RT+5~100	RT+5~100	RT+5~65	RT+5~65
Fluctuación de temperatura (°C)		±0.5		
Uniformidad de temperatura(°C)		±0.5		
Fuente de alimentación		220V / 50Hz		
Potencia nominal (W)	2000±10%	1500±10%	500±10%	300±10%
Tamaño de la cámara (cm)	60×30×15	42×18×11	60×30×15	42×18×11
Tamaño exterior (cm)	74×38×39	58×27×26	75×38×37	57×26×27
Tamaño del envase (cm)	81×48×48	65×35×34	81×48×47	65×34×34
Peso neto/bruto (kg)	19/33	11.5/13	19/33	11.5/13

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO