

## BAÑO DE AGUA 500±10%W BP-BANAGU-600



- Control por microprocesador con función de temporización y corrección de temperatura.
- La carcasa está hecha de chapa de acero de alta calidad con revestimiento superficial.
- La cámara, el marco y la cubierta superior son de acero inoxidable.
- El espacio interior y exterior están rellenos de materiales aislantes de alta calidad, anticorrosivos y de buena apariencia.
- Pantalla LCD

**SKU:** B-03-61-1000-0103 | **Categorías:** [Baño de agua](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones:

| <b>Modelo</b>                   | <b>BP-BanAgu-3600</b> | <b>BP-BanAgu-3420</b> | <b>BP-BanAgu-600</b> | <b>BP-BanAgu-420</b> |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Codigo SKU                      | B-03-61-1000-0101     | B-03-61-1000-0102     | B-03-61-1000-0103    | B-03-61-1000-0104    |
| Rango de temperatura (°C)       | RT+5~100              | RT+5~100              | RT+5~65              | RT+5~65              |
| Fluctuación de temperatura (°C) |                       | ±0.5                  |                      |                      |
| Uniformidad de temperatura(°C)  |                       | ±0.5                  |                      |                      |
| Fuente de alimentación          |                       | 220V / 50Hz           |                      |                      |
| Potencia nominal (W)            | 2000±10%              | 1500±10%              | 500±10%              | 300±10%              |
| Tamaño de la cámara (cm)        | 60×30×15              | 42×18×11              | 60×30×15             | 42×18×11             |
| Tamaño exterior (cm)            | 74×38×39              | 58×27×26              | 75×38×37             | 57×26×27             |
| Tamaño del envase (cm)          | 81×48×48              | 65×35×34              | 81×48×47             | 65×34×34             |
| Peso neto/bruto (kg)            | 19/33                 | 11.5/13               | 19/33                | 11.5/13              |

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO