

BAÑO DE AGUA (ACEITE) DE TEMPERATURA CONSTANTE



SKU:

B-01-01-02-020301,B-01-01-02-020302,B-01-01-02-020303,B-01-01-02-020304,B-01-01-02-020305,B-01-01-02-020306,B-01-01-02-020307,B-01-01-02-020308,B-01-01-02-020309,B-01-01-02-020310,B-01-01-02-020311,B-01-01-02-020312,B-01-01-02-020313 | **Categorías:** [Baño de agua](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Descripción

Baño de agua (aceite) de temperatura constante

Características:

1. Control de microprocesador, pantalla LED
2. El sistema avanzado de la bomba del reciclo asegura la temperatura constante
3. El sistema de alarma de exceso de temperatura asegura la seguridad del instrumento
5. Configuración de escritorio y pequeño volumen
8. Función de corrección de microordenador para el valor medido.
9. Protección de bajo nivel de líquido, apagado automático.

Especificaciones Técnicas

Código Del Producto	Modelo	Rango de temperatura(°C)	Fluctuación de temperatura(°C)	Resolución de temperatura (°C)	Tamaño interno(mm) (W*D*H)	Flujo de la bomba de circulación (L/min)	Apertura de la ranura de trabajo(mm)	Desagüe	Fuente de alimentación	Peso bruto(kg)	Tamaño del empaque(mm)
B-01-01-02-020301	BellBañAATempC-5A	RT-95	±0.05	0.1/0.01	240x150x150	Reciclaje interno	180x140	Sí	220V±10%, 50/60Hz	11	388x345x520
B-01-01-02-020302	BellBañAATempC-15	RT-100	±0.05	0.1/0.01	280x250x200	6	235x160	Sí	220V±10%, 50/60Hz	14.84	423x393x570
B-01-01-02-020303	BellBañAATempC-15A	RT-200	Agua±0.1 Aceite±0.2	0.1/0.01	280x250x200	Reciclaje interno	235x160	No	220V±10%, 50/60Hz	14.84	515x505x570
B-01-01-02-020304	BellBañAATempC-15B	RT-200	Agua±0.1 Aceite±0.2	0.1/0.01	280x250x200	6	235x160	No	220V±10%, 50/60Hz	17	730x555x620
B-01-01-02-020305	BellBañAATempC-20	RT-100	±0.05	0.1/0.01	500x300x150	6	310x280	Sí	220V±10%, 50/60Hz	17	660x485x620
B-01-01-02-020306	BellBañAATempC-20A	RT-200	Agua±0.1 Aceite±0.2	0.1/0.01	500x300x150	Reciclaje interno	310x280	No	220V±10%, 50/60Hz	22	730x555x620
B-01-01-02-020307	BellBañAATempC-20B	RT-200	±0.05	0.1/0.01	500x300x150	6	310x280	No	220V±10%, 50/60Hz	22	730x555x620
B-01-01-02-020308	BellBañAATempC-25	RT-100	±0.05	0.1/0.01	280x250x300	6	235x160	Sí	220V±10%, 50/60Hz	22	445x445x670
B-01-01-02-020309	BellBañAATempC-25A	RT-200	Agua±0.1 Aceite±0.2	0.1/0.01	280x250x300	Reciclaje interno	235x160	No	220V±10%, 50/60Hz	27	535x505x670
B-01-01-02-020310	BellBañAATempC-30	RT-100	±0.05	0.1/0.01	400x330x230	6	310x280	Sí	220V±10%, 50/60Hz	23.62	550x490x595
B-01-01-02-020311	BellBañAATempC-30A	RT-200	Agua±0.1 Aceite±0.2	0.1/0.01	400x330x230	Reciclaje interno	310x280	No	220V±10%, 50/60Hz	27.14	640x580x600
B-01-01-02-020312	BellBañAATempC-10	RT-100	±0.1	0.1/0.01	280x190x200	6	180x160	Sí	220V±10%, 50/60Hz	16	505x480x570
B-01-01-02-020313	BellBañAATempC-18Q	RT-100	±0.05	0.1/0.01	320x275x200	6	250x230	Sí	220V±10%, 50/60Hz	16.5	505x480x570

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO