

## BAÑO DE AGUA CON TANQUE DE CRISTAL Y AGITADOR



### Características:

- Tanque de vidrio, ideal para observar las muestras.
- Monitor LED y control de temperatura automático.
- El agitador hace la temperatura mucho más uniforme.

**SKU:** B-01-01-02-020801 | **Categorías:** [Baño de agua](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones Técnicas

<b>Código Del Producto</b>	<b>B-01-01-02-020801</b>
Modelo	BellBanoCristAgi-A
Rango de temperatura(°C)	Temperatura ambiente +5~ 100°C
Temperatura de fluctuación (°C)	<0.5°C
Consumo (KW)	1 KW
Potencia del agitador W)	60 W
Velocidad del agitador (RPM)	2500RPM
Rango de tiempo (min)	0~9999 min
Tiempo de trabajo	Continuo
Fuente de alimentación	220V±10%, 50/60Hz

## INFORMACIÓN ADICIONAL

2021 Temperatura máxima (°C)	<a href="#">100</a>
20 Rango de temperatura °C	<a href="#">100</a>
2021 Consumo de energía (W)	<a href="#">1000</a>

COTECNO