

## BAÑO DE AGUA DE ALTA PRECISIÓN Y TEMPERATURA CONSTANTE



### Características:

- Deposito de acero inoxidable
- Control automatico PID.
- Alarma de temperatura puede configurarse.
- Protección automática de sobrecalentamiento.
- Protección de apagado, retrasar automáticamente durante tres minutos.
- Refrigerante de protección ambiental, ahorro de energía y reducción de consumo.
- Uso de pantalla grande, conveniente e intuitivo para supervisar las condiciones de trabajo.

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Baño de agua](#) |

## VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	Peso bruto (kg)
	B-01-01-02-020901	15	
	B-01-01-02-020902	15	
	B-01-01-02-020903	24	
	B-01-01-02-020904	27	

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones Técnicas

<b>Código Del Producto</b>	<b>B-01-01-02-020901</b>	<b>B-01-01-02-020902</b>	<b>B-01-01-02-020903</b>	<b>B-01-01-02-020904</b>
Modelo	BellBanoAltaPrecTempC-15	BellBanoAltaPrecTempC-15A	BellBanoAltaPrecTempC-30	BellBanoAltaPrecTempC-30A
Rango de temperatura (RT)~80 (°C)		(RT)~200	(RT)~95	(RT)~200
Temperatura de fluctuación (°C)	±0.005~±0.01	±0.005~±0.02	±0.005~±0.01	±0.005~±0.02
Temperatura de Resolución (°C)	0.001	0.001	0.001	0.001
Tamaño interior (mm)	300x240x200	300x240x200	400x330x230	400x330x230
Tamaño de empaque (mm)	423x393x570	515x393x570	550x490x595	640x580x600
Apertura de trabajo (mm)	235x160	235x160	310x280	310x280
Fuente de alimentación	AC220V±10%, 50/60Hz			
Peso bruto (kg)	15	15	24	27

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO