

## BAÑO DE AGUA DE TEMPERATURA CONSTANTE



### Características

- Control por microprocesador, pantalla LED
- Función de sincronización y protección contra sobrecalentamiento.
- Material externo: Acero laminado en frío con recubrimiento en polvo antibacteriano.
- Material interior: Cámara interior de acero inoxidable.

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Baño de agua](#) |

## VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	Consumo (w)
 A white rectangular laboratory oven with a digital display on the front panel and a handle on top.	B-01-01-02-020402		1500
 A white rectangular laboratory oven, similar to the one above but with a different model.	B-01-01-02-020401		800

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones Técnicas

<b>Código Del Producto</b>	<b>B-01-01-02-020401</b>	<b>B-01-01-02-020402</b>
Modelo	BellBano-15	BellBano-36
Rango de temperatura	RT-100 °C	
Temperatura de fluctuación	$\leq \pm 1$ °C	
Consumo (w)	800W	1500W
Fuente de alimentación	AC110 / 220V $\pm$ 10%, 50 / 60Hz	
Tamaño interno (L * D * H) mm	420 * 180 * 180	600 * 300 * 180
Tamaño externo (L * D * H ) mm	580 * 300 * 270	760 * 410 * 270
Tamaño del embalaje (L * D * H ) mm	630 * 350 * 310	820 * 480 * 310
Peso neto / kg)	10	15
Peso bruto (kg)	11	17

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO