

## BAÑO DE AGUA TERMOSTÁTICA DE BAJA TEMPERATURA





### Características:

- Cuenta con función de calefacción y refrigeración
- Protección automática para el sobrecalentamiento
- Controlador de microprocesador con pantalla LED
- Material: Interior de acero inoxidable; Exterior de acero laminado en frío con recubrimiento anti-bacterial en polvo.
- El sistema avanzado de la bomba del reciclo asegura buena uniformidad de la temperatura.

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Baño de agua](#) |

## VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	Consumo (w)	20 Rango de temperatura °C	Poder de refrigeración (Kw)
	B-01-01-02-010201		260	Any 20 Rango de temperatura °C	Any Poder de refrigeración (Kw)
	B-01-01-02-010202		400	Any 20 Rango de temperatura °C	Any Poder de refrigeración (Kw)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones Técnicas

<b>Código Del Producto</b>	<b>B-01-01-02-010201</b>	<b>B-01-01-02-010202</b>
Modelo	BellBaAgTermBajT-L1	BellBaAgTermBajT-L2
Rango de temperatura	-10~99°C	-20~99°C
Uniformidad de temperatura	±0.5°C	
Temperatura de fluctuación	±0.5°C	
Consumo de calefacción	1000W	
Consumo de refrigeración	260W	400W
Fuente de alimentación	220V, 50/60Hz	
Tamaño interno (Largo x Ancho x Alto) (mm)	300*260*220	
Tamaño externo (Largo x Ancho x Alto)(mm)	480*420*810	
Tamaño del empaque (Largo x Ancho x Alto) (mm)	580*520*910	
Peso bruto (kg)	60	

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO