

BAÑO DE AGUA TERMOSTÁTICO 1 FILA Y 4 AGUJEROS BELL-BANAGTER-1000



Utilizado para temperatura constante de precisión y auxiliar.

Este dispositivo es ampliamente utilizado para la evaporación, secado, concentración y calefacción de temperatura constante en el laboratorio de la escuela, procesamiento de alimentos, fábrica de aceite, bioquímica, agricultura y etc..

SKU: B-01-29-0108-0603 | **Categorías:** [Baño de agua](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Nota: Podemos producir el baño de agua como requisito de cliente.

- Exterior de acero laminado en frío de pulverización.
- Acero inoxidable tanque interior y la cubierta.
- Inteligente instrumento de control de temperatura adopta el control PID,
- doble pantalla digital, con funciones de temporización de la operación (0-9999min),
- operación de valor fijo, automáticamente stop. realization de sobre-
- Alarma de sobret temperatura, compensación de apagado, memoria de fallo de alimentación,
- corrección de errores y bloqueo de menú.

Especificaciones:

| Modelo | Bell-BanAgTer-400 | Bell-BanAgTer-500 | Bell-BanAgTer-1000 | Bell-BanAgTer-1500 | Bell-BanAgTer2-1000 | Bell-BanAgTer2-1500 | Bell-BanAgTer2-2000 |
|---|-----------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Código SKU | B-01-29-0108-0301 | B-01-29-0108-0302 | B-01-29-0108-0303 | B-01-29-0108-0304 | B-01-29-0108-0305 | B-01-29-0108-0306 | B-01-29-0108-0307 |
| Voltaje | 200-240V/100-120V | | | | | | |
| Potencia (W) | 400 | 500 | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 | 2000 |
| Movimiento de temperatura (°C) | ±0,5 °C | | | | | | |
| Rango de temperatura (°C) | Temperatura ambiente + 5 ~ 100 °C | | | | | | |
| Senilidad del control de la temperatura(°C) | ≤±1°C | | | | | | |
| Error de visualización (°C) | ≤±2.5°C | | | | | | |
| Tamaño de la cámara (milímetro) | 168*168*120 | 325*168*120 | 653*168*120 | 945*168*120 | 325*325*120 | 480*325*120 | 635*325*120 |
| Tamaño de los productos (milímetro) | 360*240*190 | 510*240*190 | 830*380*190 | 1100*250*215 | 510*380*190 | 670*380*190 | 830*380*190 |
| Tamaño del embalaje (milímetro) | 400*320*235 | 555*320*230 | 865*320*235 | 1170*320*230 | 550*475*235 | 715*475*235 | 870*480*235 |
| G.W.(KG) | 4.3 | 6.5 | 8 | 14 | 7.7 | 9.3 | 10 |
| N.W. (KG) | 3.3 | 5 | 7 | 12 | 6.5 | 8.6 | 9 |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO