

## BAÑO DE AGUA TERMOSTÁTICO CON AGITACIÓN






### Características:

- Cubierta transparente para la observación directa de las muestras.
- Regulación de la velocidad por pasos.
- La convección forzada asegura una mejor mezcla de calor y uniformidad de temperatura dentro de la cámara.

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Baño de agua](#) |

## VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	Consumo (w)	Peso bruto (kg)	20 Rango de temperatura °C	2021 Temperatura maxima (°C)
	B-01-01-02-021201		1550	55	Any 20 Rango de temperatura °C	Any 2021 Temperatura maxima (°C)
	B-01-01-02-021202		1300	55	Any 20 Rango de temperatura °C	Any 2021 Temperatura maxima (°C)
	B-01-01-02-021203		1550	65	Any 20 Rango de temperatura °C	Any 2021 Temperatura maxima (°C)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones Técnicas

<b>Código Del Producto</b>	<b>B-01-01-02-021201</b>	<b>B-01-01-02-021202</b>	<b>B-01-01-02-021203</b>
Modelo	BellBanoAgitacion-A	BellBanoAgitacion-B	BellBanoAgitacion-C
Rango de temperatura	RT+3~100°C		
Amplitud de vibración	300mm	240mm	300mm
Frecuencia de vibración(r/min)	50~280	50~220	50~280
Notas	Oscilación de rotación, temporizador	Rotación, oscilando de adelante hacia atrás, temporizador	Oscilando de adelante hacia atrás, temporizador
Tamaño externo(A*A*P)(mm)	710*460*430	700*460*450	710*460*430
Tamaño interno(A*A*P)(mm)	460*390*150	500*410*170	460*390*150
Consumo (w)	1550W	1300W	1550W
Fuente de alimentación	110/220V±10%, 50/60Hz		
Tamaño del empaque (A*A*P)(mm)	820*640*510	850*640*590	820*640*510
Peso bruto(kg)	55	65	65

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO