

## BAÑO DE AGUA TERMOSTÁTICO DE ALTA PRECISIÓN Y BAJA TEMPERATURA



**SKU:** B-01-01-02-021301,B-01-01-02-021302,B-01-01-02-021303,B-01-01-02-021304,B-01-01-02-021305  
B-01-01-02-021306,B-01-01-02-021307,B-01-01-02-021308,B-01-01-02-021309,B-01-01-02-021310 |

**Categorías:** [Baño de agua](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Características:

1. Rango de temperatura: 0-100 horas
2. Refrigeración con compresor completamente cerrado.
3. Control por microprocesador, pantalla LCD, función de bloqueo de software.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código del Producto	Modelo	Rango de temperatura (°C)	Temperatura Fluctuante (°C)	Resolución de temperatura (°C)	Tamaño interno (mm)	Flujo de la bomba de circulación (L/min)	Apertura del orificio de drenaje de trabajo (mm)	Peso de Bruto. (kg)	Tamaño del paquete (mm)	
B-01-01-02-021301	BellBanoAltaPrecBajaT-0506	-5~100	±0.005~±0.02	1	250x200x150	6	180x140	Sí	35	515x450x600
B-01-01-02-021302	BellBanoAltaPrecBajaT-1006	-10~100	±0.005~±0.02	1	250x200x150	6	180x140	Sí	35	515x450x600
B-01-01-02-021303	BellBanoAltaPrecBajaT-2006	-20~100	±0.005~±0.02	1	250x200x150	6	180x140	Sí	35	423x393x810
B-01-01-02-021304	BellBanoAltaPrecBajaT-3006	-30~100	±0.005~±0.02	1	250x200x150	6	180x140	Sí	35	423x393x810
B-01-01-02-021305	BellBanoAltaPrecBajaT-4006	-40~100	±0.005~±0.02	1	250x200x130	6	180x140	Sí	35	505x480x1015
B-01-01-02-021306	BellBanoAltaPrecBajaT-0510	-5~100	±0.005~±0.02	1	250x200x200	6	180x140	Sí	35	423x393x810
B-01-01-02-021307	BellBanoAltaPrecBajaT-2010	-20~100	±0.005~±0.02	1	250x200x200	6	180x140	Sí	35	423x393x810
B-01-01-02-021308	BellBanoAltaPrecBajaT-3010	-30~100	±0.005~±0.02	1	250x200x200	6	180x140	Sí	35	423x393x810
B-01-01-02-021309	BellBanoAltaPrecBajaT-1015	-10~100	±0.005~±0.02	1	250x200x200	6	235x160	Sí	35	505x480x1015
B-01-01-02-021310	BellBanoAltaPrecBajaT-2015	-20~100	±0.005~±0.02	1	250x200x200	6	235x160	Sí	35	505x480x1015
B-01-01-02-021311	BellBanoAltaPrecBajaT-3015	-30~100	±0.005~±0.02	1	250x200x200	6	235x160	Sí	35	505x480x1015
B-01-01-02-021312	BellBanoAltaPrecBajaT-1020	-10~100	±0.005~±0.02	1	280x250x280	6	235x160	Sí	36	505x480x1015
B-01-01-02-021313	BellBanoAltaPrecBajaT-0530	-5~100	±0.005~±0.02	1	400x325x230	13	310x280	Sí	80	618x540x1090
B-01-01-02-021314	BellBanoAltaPrecBajaT-1030	-10~100	±0.005~±0.02	1	400x325x230	13	310x280	Sí	80	618x540x1090
B-01-01-02-021315	BellBanoAltaPrecBajaT-2030	-20~100	±0.005~±0.02	1	400x325x230	13	310x280	Sí	85	618x540x1090
B-01-01-02-021316	BellBanoAltaPrecBajaT-3030	-30~100	±0.005~±0.02	1	400x325x230	13	310x280	Sí	90	618x540x1090
B-01-01-02-021317	BellBanoAltaPrecBajaT-3005A	-30~100	±0.005~±0.02	1	250x200x120	6	180x140	Sí	33	423x393x810
B-01-01-02-021318	BellBanoAltaPrecBajaT-2008W	-20~100	±0.005~±0.02	1	250x200x140	6	235x160	Sí	36	515x450x600
B-01-01-02-021319	BellBanoAltaPrecBajaT-1015W	-10~100	±0.005~±0.02	1	280x250x220	6	235x160	Sí	36	515x450x600
B-01-01-02-021320	BellBanoAltaPrecBajaT-3506W	-35~100	±0.005~±0.02	1	280x250x150	6	180x140	Sí	36	515x450x600
B-01-01-02-021321	BellBanoAltaPrecBajaT-3510W	-35~100	±0.005~±0.02	1	250x200x200	6	180x140	Sí	36	515x450x600
B-01-01-02-021322	BellBanoAltaPrecBajaT-0506W	-6~100	±0.005~±0.02	1	280x250x150	6	180x140	Sí	36	515x450x600
B-01-01-02-021323	BellBanoAltaPrecBajaT-4006W	-40~100	±0.005~±0.02	1	280x250x130	6	180x140	Sí	36	515x450x600

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO