

## BAÑO DE AGUA TRANSPARENTE BELL-BANAGUTRANS-5KG



- 1.El uso de la estructura de diseño innovador, prevenir eficazmente las fugas de vapor.
- 2.Instrumento de control de temperatura inteligente con pantalla digital de alta luminosidad, tecla tipo light-touch tiene las ventajas de operación simple y control de temperatura de alta precisión.
- 3.El interior y la cubierta del producto son todos de plásticos de ingeniería transparente, puede ver claramente el objeto a calentar.
- 4.power apagado cuando la escasez de agua para garantizar el funcionamiento seguro del producto.

**SKU:** B-01-29-018-0500 | **Categorías:** [Baño de agua](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones:

	Modelo	Bell-BanAguTrans-5kg
Código SKU		B-01-29-018-0500
Voltaje (V)		200-240V/100-120V
Potencia (kW)		0.8
Movimiento temp. (°C)		±0.5
Rango de temperatura (°C)		RT+5~100
Sensibilidad a temperatura (°C)		≤±1
Altura de los estantes (mm)		Distancia desde el fondo 100mm
Diámetro de los orificios de los estantes		φ16 -18mm
Tamaño de la cámara interior (L * W * H)		280 x 220 x 150
Tamaño exterior (L * W * H)		400 x 260x 190
Tamaño del embalaje (L * W * H)		450 x350 x270
N.W. (KG)		3.5
G.W. (KG)		5

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO