


BAÑO DE AGUA TRANSPARENTE






Características:

- Adopta un nuevo diseño de estructura, previene de forma efectiva las fugas de vapor.
- Control de temperatura inteligente, monitor digital con alto brillo, control de temperatura de alta precisión.
- Hecho en su totalidad de hojas transparentes de acrílico, se pueden ver con claridad los objetos que se están calentando.

SKU: N / A | **Categorías:** [Baño de agua](#) |

VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	Capacidad (L)
	B-01-01-02-021603		20
	B-01-01-02-021601		6
	B-01-01-02-021602		8

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones Técnicas

Código Del Producto	B-01-01-02-021601	B-01-01-02-021602	B-01-01-02-021603
Modelo	BellBanoTrans-6L	BellBanoTrans-8L	BellBanoTrans-20L
Capacidad	6L	8L	20L
Rango de temperatura	RT-100°C		
Fluctuación de temperatura	0.5°C		
Precisión de temperatura	$\leq \pm 1^\circ\text{C}$		
Estante de tubos	1 pieza, Altura: 20 mm, Diámetro: 12.5 mm		
Tamaño interno(mm)	270*120*150	270*210*150	480*270*150
Consumo (w)	600W	1000W	1500W
Suministro de energía	220V/110V \pm 10%, 50/60Hz		
Peso neto (Kg)	6	7.5	13
Peso bruto (Kg)	6.8	8.5	15
Tamaño del empaque (mm)	410*275*310	470*315*310	680*375*310

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO