

BAÑO SECO SAHARA 310



- Máquina multifunción
- 3 programas de calefacción
- Apagado automático y alarma de audio
- Varios bloques calefactores opcionales
- Certificación CE

SKU: N / A | **Categorías:** [Baño Seco](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Características

Máquina multifunción

- La cámara de calentamiento del Sahara 310 está hecha de aluminio de una sola pieza con revestimiento de PTFE y puede funcionar con cuentas de armadura de bloques de aluminio o funcionar como un pequeño baño de agua.

3 programas de calefacción

- Configuración incorporada de 3 programas de calefacción disponible para que los usuarios almacenen y ejecuten según sea necesario. El temporizador se puede configurar desde las 00:01 hasta las 99:59 (HH: MM)

Apagado automático y alarma de audio

- El baño seco Sahara 310 puede detener el calentamiento y luego apagarse automáticamente con una alarma de audio cuando se completa el programa.

Varios bloques calefactores opcionales

- Hay varios tipos de bloque calefactor disponibles como opción, la personalización masiva es aceptable.

Certificados internacionales de baño seco:

- Certificación CE

Aplicación de baño seco:

- Experimento de biología molecular
- Experimento de bioquímica
- Baño de perlas / Baño de agua

Información para ordenar el baño seco:

| Número de pieza del producto | Producto |
|------------------------------|--|
| 179310-11(22) | Baño seco Sahara 310 (sin bloque), AC110V, 60Hz (220V, 50Hz) |
| 179300-00 | Perlas de armadura (capacidad de 1 bloque) |

Baño seco Bloques opcionales:

| Número de pieza del producto | Producto |
|------------------------------|--|
| 179300-01 | Módulo de bloque, 0,2 ml, 64 pocillos (profundidad: 17 mm) |
| 179300-02 | Módulo de bloque, 0,5 ml, 20 pocillos (profundidad: 25 mm) |
| 179300-03 | Módulo de bloque, 1,5 ml (o 2,0 ml), 20 pocillos (profundidad: 33 mm) |
| 179300-05 | Módulo de bloque, 13 mm de diámetro, 20 pocillos (profundidad: 36 mm) |
| 179300-06 | Módulo de bloque, 20 mm de diámetro, 12 pocillos (profundidad: 45 mm) |
| 179300-07 | Módulo de bloque, 25 mm de diámetro, 6 pocillos (profundidad: 45 mm) |
| 179300-10 | Módulo de bloque, para tubo de centrífuga de 15 ml, 12 pocillos (profundidad: 45 mm) |

Videos

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO