

BAÑO ULTRASÓNICO DIGITAL DE DOBLE FRECUENCIA (4L)



Características

- Protección contra sobretensión y sobrecorriente
- Cesta y tapa estándar
- Protección contra bajo nivel de agua
- Totalmente controlado por microprocesador
- Pantalla digital, fácil ajuste de tiempo y temperatura.
- Visualización de tiempo y temperatura en tiempo real
- Fuente de alimentación: AC220v \pm 10%, 50 / 60Hz
- 110 V \pm 10%, 60 Hz

SKU: BellImpUltDig2F-10SDII | **Categorías:** [Baño ultrasónico](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones Técnicas

Modelo	Capacidad ultrasónica (L)	Frecuencia ultrasónica ajustable (KHz)	Frecuencia ultrasónica de ajuste (KHz)	Intervalo de tiempo (min)	Temperatura de calentamiento (°C)	Potencia ultrasónica (W)	Potencia de calentamiento (W)	Tamaño del tanque L*W*H (mm)	Tamaño externo L*W*H(mm)
BellImpUltDig2F-10SDII 4	4	45	80	1~480	10~80	100	400	230*140*130	340*250*330

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO