

BAÑO ULTRASÓNICO DIGITAL DE DOBLE FRECUENCIA (8L)



Características

- Protección contra sobretensión y sobrecorriente
- Cesta y tapa estándar
- Protección contra bajo nivel de agua
- Totalmente controlado por microprocesador
- Pantalla digital, fácil ajuste de tiempo y temperatura.
- Visualización de tiempo y temperatura en tiempo real
- Fuente de alimentación: AC220v \pm 10%, 50 / 60Hz
- 110 V \pm 10%, 60 Hz

SKU: BellImpUltDig2F-20SDII | **Categorías:** [Baño ultrasónico](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones Técnicas

Modelo	Capacidad ultrasónica (L)	Frecuencia ultrasónica ajustable (KHz)	Frecuencia ultrasónica de calentamiento ajustable (KHz)	Intervalo de tiempo (min)	Temperatura de calentamiento (°C)	Potencia ultrasónica (W)	Potencia de calentamiento (W)	Tamaño del tanque L*W*H (mm)	Tamaño externo L*W*H(mm)
BellImpUltDig2F-20SDII 8		45	80	1~480	10~80	200	400	300*150*180	410*260*380

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO