

## BAÑO ULTRASÓNICO DIGITAL DE DOBLE FRECUENCIA (13L)



### Características

- Protección contra sobretensión y sobrecorriente
- Cesta y tapa estándar
- Protección contra bajo nivel de agua
- Totalmente controlado por microprocesador
- Pantalla digital, fácil ajuste de tiempo y temperatura.
- Visualización de tiempo y temperatura en tiempo real
- Fuente de alimentación: AC220v  $\pm$  10%, 50 / 60Hz
- 110 V  $\pm$  10%, 60 Hz

**SKU:** BellImpUltDig2F-30SDG | **Categorías:** [Baño ultrasónico](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones Técnicas

Modelo	Capacidad ultrasónica (L)	Frecuencia ultrasónica ajustable (KHz)	Frecuencia ultrasónica de calentamiento (KHz)	Intervalo de tiempo (min)	Temperatura de calentamiento (°C)	Potencia ultrasónica (W)	Potencia de calentamiento (W)	Tamaño del tanque L*W*H (mm)	Tamaño externo L*W*H(mm)
BellImpUltDig2F-30SDG 13	13	45	80	1~480	10~80	300	400	300*240*180	640*350*400

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO