

## BAÑO ULTRASÓNICO DIGITAL DE FRECUENCIA ÚNICA (4L)



### Características

- Cesta y tapa estándar
- Visualización de tiempo y temperatura en tiempo real
- Controlado por microprocesador y es programable
- Pantalla digital, fácil operación de tiempo y temperatura.
- Protección contra bajo nivel de agua
- Fuente de alimentación: AC220v  $\pm$  10%, 50 / 60Hz; 110 V  $\pm$  10%, 60 Hz

**SKU:** BellImpUltDig1F-10S | **Categorías:** [Baño ultrasónico](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



### Especificaciones Técnicas

Modelo	Capacidad (L)	Frecuencia ultrasónica (KHz)	Intervalo de tiempo (min)	Temperatura de calefacción (°C)	Potencia ultrasónica (W)	Potencia de calentamiento (W)	Tamaño del tanque L/W/H (mm)	Tamaño externo L*W*H(mm)
BellImpUltDig1F-10S 4		80	1~480	10~80	100	600	300*150*100	320*174*280

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO