

## BAÑO ULTRASÓNICO DIGITAL DE FRECUENCIA ÚNICA (27L)



### Características

- Cesta y tapa estándar
- Visualización de tiempo y temperatura en tiempo real
- Controlado por microprocesador y es programable
- Pantalla digital, fácil operación de tiempo y temperatura.
- Protección contra bajo nivel de agua
- Fuente de alimentación: AC220v  $\pm$  10%, 50 / 60Hz; 110 V  $\pm$  10%, 60 Hz

**SKU:** BellImpUltDig1F-60S | **Categorías:** [Baño ultrasónico](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones Técnicas

Modelo	Capacidad (L)	Frecuencia ultrasónica (KHz)	Intervalo de tiempo (min)	Temperatura de calefacción (°C)	Potencia ultrasónica (W)	Potencia de calentamiento (W)	Tamaño del tanque L/W/H (mm)	Tamaño externo L*W*H(mm)
BellimpUltDig1F-60S 27		80	1~480	10~80	600	800	500*300*180	810*410*400

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO