

## BAÑO ULTRASÓNICO DIGITAL DE TRES FRECUENCIAS (72L)



**La limpieza ultrasónica es un proceso que utiliza ultrasonido y un solvente de limpieza apropiado para limpiar los artículos.**

- Pantalla digital, de fácil operación para configurar el tiempo y la temperatura.
- Totalmente controlado por microprocesador y es programable
- Protección contra sobretensión y sobrecorriente
- **Características**
- Protección contra bajo nivel de agua
- Cesta y tapa estándar
- Fuente de alimentación: AC220v  $\pm$  10%, 50 / 60Hz; 110V $\pm$ 10%, 60Hz

**SKU:** BellImpUltDig3F-100ST | **Categorías:** [Baño ultrasónico](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones Técnicas

Modelo	Capacidad (L)	Frecuencia ultrasónica ajustable (KHz)	Frecuencia ultrasónica ajustable (KHz)	Frecuencia ultrasónica ajustable (KHz)	Intervalo de tiempo (min)	Temperatura de calentamiento (°C)	Potencia ultrasónica (W)	Potencia de calentamiento (W)	Tamaño del tanque L*W*H (mm)	Tamaño externo L*W*H(mm)
BellImpUltDig3F-100ST 72	45	80	100	1~480	10~80	1000	4000	600*300*400	1260*540*900	

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO