

BARRA DE APISONAMIENTO GRADUADA -H-3651



SKU: H-3651 | **Categorías:** [Barra de apisonamiento](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Hormigón](#), [Humboldt](#), [Preparación para la prueba de cilindros](#) | **Etiquetas:** [AASHTO T119](#), [ASTM C143](#), [ASTM C143M](#), [BS 1881](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Barra compactadora de acero con escala de 6 "en incrementos de 0.25" grabada en el mango para medir la cantidad de asentamiento. Cuando se usa con la placa base H-3636, levante la manija sobre la muestra y mida la distancia desde la manija hasta la muestra.

La Barra de apisonamiento graduada admite las siguientes normas: ASTM C143, ASTM C143M, AASHTO T119, BS 1881

ASTM C143

ASTM C143M

AASHTO T119

BS 1881

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO