

BARREDORA 300X8 BELL-BARAGIREC300



SKU: B-01-29-0605-0120 | **Categorías:** [Accesorios de agitadores](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones:

| Modelo | Código SKU | Nombre | Especificación |
|----------------|-------------------|-------------------|---|
| Bell-BarrSS1-1 | B-01-29-0605-0101 | Muddler SS | Hojas dobles tipo ancla diámetro de la varilla: 6 mm, longitud: 300 mm |
| Bell-BarrSS1-2 | B-01-29-0605-0102 | Muddler SS | tipo de paleta diámetro de la varilla: 6 mm, longitud: 300 mm |
| Bell-BarrSS1-3 | B-01-29-0605-0103 | Muddler SS | tipo de palabra montaña diámetro de la varilla: 6 mm, longitud: 300 mm |
| Bell-BarrSS1-4 | B-01-29-0605-0104 | Muddler SS | tres hojas diámetro de la varilla: 8 mm, longitud: 300 mm |
| Bell-BarrSS1-5 | B-01-29-0605-0105 | Muddler SS | cuatro hojas pequeñas diámetro de la varilla: 7 mm, longitud: 240 mm |
| Bell-BarrSS1-6 | B-01-29-0605-0106 | Muddler SS | Tipo de impulsor giratorio diámetro de la varilla: 7 mm, longitud: 240 mm |
| Bell-BarrSS1-7 | B-01-29-0605-0107 | Muddler SS | cuatro hojas grandes diámetro de la varilla: 7 mm, longitud: 240 mm |
| Bell-BarrSS1-8 | B-01-29-0605-0108 | Muddler SS | Tipo de seis agujeros diámetro de la varilla: 10 mm, longitud: 310 mm |
| Bell-BarrSS2-1 | B-01-29-0605-0109 | MEZCLADOR DE PTFE | longitud de la hoja * grosor de la hoja * diámetro de la varilla (mm) |
| Bell-Barr250 | B-01-29-0605-0110 | 250 | 65*2,5*8 |
| Bell-Barr300 | B-01-29-0605-0111 | 300 | 65*2,5*8 |
| Bell-Barr350 | B-01-29-0605-0112 | 350 | 85*3,5*8 |
| Bell-Barr400 | B-01-29-0605-0113 | 400 | 85*3,5*8 |
| Bell-Barr450 | B-01-29-0605-0114 | 450 | 100*3,5*8 |
| Bell-Barr500 | B-01-29-0605-0115 | 500 | 100*3,5*8 |
| Bell-Barr600 | B-01-29-0605-0116 | 600 | 118*3,5*8 |

| Modelo | Código SKU | Nombre | Especificación |
|-------------------|--------------------------------|-------------------|---|
| Bell-BarrP600 | B-01-29-0605-0117 | Aumentar tipo 600 | 155*4*8 |
| 2-2 | PTEE MUDDLER | Longitud (mm) | |
| Bell-BarrPTEE350 | B-01-29-0605-0118 | 350 mm | tamaño de la hoja: 70*70 mm, diámetro de la varilla 8 mm, grosor de la hoja: 4 mm |
| 3-1 | RECUPERADOR DE BARRA AGITADORA | | Longitud*diámetro |
| Bell-BarAgiRec250 | B-01-29-0605-0119 | | 250*8 |
| Bell-BarAgiRec300 | B-01-29-0605-0120 | | 300*8 |
| Bell-BarAgiRec350 | B-01-29-0605-0121 | | 350*8 |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO