

## BARREDORA 350X8 BELL-BARAGIREC350



**SKU:** B-01-29-0605-0121 | **Categorías:** [Accesorios de agitadores](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones:

| Modelo         | Código SKU        | Nombre            | Especificación  |
|----------------|-------------------|-------------------|---|
| Bell-BarrSS1-1 | B-01-29-0605-0101 | Muddler SS        | Hojas dobles tipo ancla diámetro de la varilla: 6 mm, longitud: 300 mm    |
| Bell-BarrSS1-2 | B-01-29-0605-0102 | Muddler SS        | tipo de paleta diámetro de la varilla: 6 mm, longitud: 300 mm             |
| Bell-BarrSS1-3 | B-01-29-0605-0103 | Muddler SS        | tipo de palabra montaña diámetro de la varilla: 6 mm, longitud: 300 mm    |
| Bell-BarrSS1-4 | B-01-29-0605-0104 | Muddler SS        | tres hojas diámetro de la varilla: 8 mm, longitud: 300 mm                 |
| Bell-BarrSS1-5 | B-01-29-0605-0105 | Muddler SS        | cuatro hojas pequeñas diámetro de la varilla: 7 mm, longitud: 240 mm      |
| Bell-BarrSS1-6 | B-01-29-0605-0106 | Muddler SS        | Tipo de impulsor giratorio diámetro de la varilla: 7 mm, longitud: 240 mm |
| Bell-BarrSS1-7 | B-01-29-0605-0107 | Muddler SS        | cuatro hojas grandes diámetro de la varilla: 7 mm, longitud: 240 mm       |
| Bell-BarrSS1-8 | B-01-29-0605-0108 | Muddler SS        | Tipo de seis agujeros diámetro de la varilla: 10 mm, longitud: 310 mm     |
| Bell-BarrSS2-1 | B-01-29-0605-0109 | MEZCLADOR DE PTFE | longitud de la hoja * grosor de la hoja * diámetro de la varilla (mm)     |
| Bell-Barr250   | B-01-29-0605-0110 | 250               | 65*2,5*8  |
| Bell-Barr300   | B-01-29-0605-0111 | 300               | 65*2,5*8  |
| Bell-Barr350   | B-01-29-0605-0112 | 350               | 85*3,5*8  |
| Bell-Barr400   | B-01-29-0605-0113 | 400               | 85*3,5*8  |
| Bell-Barr450   | B-01-29-0605-0114 | 450               | 100*3,5*8   |
| Bell-Barr500   | B-01-29-0605-0115 | 500               | 100*3,5*8   |
| Bell-Barr600   | B-01-29-0605-0116 | 600               | 118*3,5*8   |

| Modelo            | Código SKU                     | Nombre            | Especificación  |
|-------------------|--------------------------------|-------------------|---|
| Bell-BarrP600     | B-01-29-0605-0117              | Aumentar tipo 600 | 155*4*8   |
| 2-2               | PTEE MUDDLER                   | Longitud (mm)     |   |
| Bell-BarrPTEE350  | B-01-29-0605-0118              | 350 mm            | tamaño de la hoja: 70*70 mm, diámetro de la varilla 8 mm, grosor de la hoja: 4 mm |
| 3-1               | RECUPERADOR DE BARRA AGITADORA |                   | Longitud*diámetro   |
| Bell-BarAgiRec250 | B-01-29-0605-0119              |                   | 250*8   |
| Bell-BarAgiRec300 | B-01-29-0605-0120              |                   | 300*8   |
| Bell-BarAgiRec350 | B-01-29-0605-0121              |                   | 350*8   |

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO