

## BARRENA, TIPO CUCHARÓN, ROSCADO, LODO, 2.75" - H-4422TH



### Sinfines, tipo cuchara, roscados, lodo

Las conexiones roscadas utilizan roscas estándar, de curso nacional, de 5/8" y son las más comunes y menos costosas. Las barrenas, los muestreadores de núcleos, las sondas, los martillos deslizantes, los mangos de cabeza de martillo y los kits están disponibles con conexiones roscadas. Los sinfines de cucharón ofrecen una durabilidad excepcional y permiten el acceso a profundidades más profundas. Las brocas de barrena de lodo están diseñadas para tomar muestras de suelo pesado y húmedo o arcilla; La apertura facilita la extracción de muestras húmedas. Brocas de acero con alto contenido de carbono tratadas térmicamente con bordes de superficie dura de carburo de tungsteno. Las brocas se sueldan a un cilindro de acero inoxidable, rematado con una bola de acero al carbono.

**SKU:** H-4422TH | **Categorías:** [Humboldt](#), [Barrenas y Muestreadores del Suelo](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



### **H-4420TH**

Barrena, Tipo Cucharón, Roscada, Lodo, 2"

### **H-4421TH**

Barrena, Tipo Cucharón, Roscada, Lodo, 2.25"

### **H-4422TH**

Barrena, Tipo Cucharón, Roscado, Lodo, 2.75"

### **H-4423TH**

Barrena, Tipo Cucharón, Roscado, Lodo, 3.25"

### **H-4424TH**

Barrena, Tipo Cucharón, Roscado, Lodo, 4" de diámetro (102 mm)

## Código del Producto

H-4422TH

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO